


Ilmavirtausvahdit

SLG23CEEAKOA/PH



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	Ø 23 mm

Sovellutus

Aineen lämpötila	[°C]	-10...50
Painealue	[bar]	1

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	80...250 AC / 90...250 DC
Maks. tehontarve	[VA]	3
Min. erotusresistanssi	[MΩ]	100; (500 V DC)
Napaisuussuojaus		ei
Käynnistysviive	[s]	60

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-----------------------

Lähdöt

Lähtösignaali	kytkinsignaali
Rähtöjen lukumäärä	1
Koskettimien kuormitettavuus	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Kytke-toiminta, virtausvalvonta	rele vetäneenä, kun virtaus > asettelualue
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Mittaus- / asettelualue

Kaasut		
Asettelualue	[cm/s]	100...1000



Ilmavirtausvahdit

SLG23CEEAKOA/PH

Suurin herkkyys	[cm/s]	100...400
Tarkkuus / poikkeamat		
Lämpötilagradientti	[K/min]	5
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	3...60
Kaasut		
Vasteaika	[s]	3...60
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkenäpisteen asetus		potentiometri
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...50
Varastointilämpötila	[°C]	-25...85
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynät / testit		
MTTF	[vuotta]	747
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	209
Mitat	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiaalit		kotelo: PBT; anturipinta: titaani
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		PBT; titaani
Prosessiliitäntä		Ø 23 mm
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	1 x LED, punainen
	Toiminta	1 x LED, vihreä
Sähköinen liitäntä		
Vaadittava suojaus		miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 5 A; nopea
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Pantakiinnike: 1, E40048
Huomautuksia		
Huomautuksia		Suositus Tarkista laitteen turvallinen toiminta oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö		1 kpl

SL0301




Ilmavirtausvahdit

SLG23CEEAKOA/PH

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Liitäntä



Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 5 A nopea
Johdinvärit :

BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen