


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SL0101

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	Ø 23 mm

Sovellutus

Painealue [bar]	1
-----------------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi [%]	-10...10
Käyttöjännite [V]	< 110 AC
Napaisuussuojaus	ei
Käynnistysviive [s]	60

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-----------------------

Lähdöt

Lähtösignaali	kytkinsignaali
Rähtöjen lukumäärä	1
Koskettimien kuormitettavuus	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Kytke-toiminta, virtausvalvonta	rele vetäneenä, kun virtaus > asettelu-arvo
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei



Ilmavirtausvahdit

SLG23CEEAKOW/PH

Mittaus- / asettelualue		
Kaasut		
Asettelualue	[cm/s]	100...1000
Suurin herkkyys	[cm/s]	100...400
Tarkkuus / poikkeamat		
Lämpötilagradientti	[K/min]	5
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	3...60
Kaasut		
Vasteaika	[s]	3...60
Ohjelmisto / ohjelmointi		
KytKentäpisteen asetus		potentiometri
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...50
Suojausluokka		IP 65
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	Ø 23
Materiaalit		kotelo: PBT; anturipinta: titaani
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		PBT; titaani
Prosessiliitäntä		Ø 23 mm
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	1 x LED, punainen
	Toiminta	1 x LED, vihreä
Sähköinen liitäntä		
Vaadittava suojaus		miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 5 A; nopea
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Pantakiinnike: 1, E40048 ruuvimeisseli
Huomautuksia		
Huomautuksia		Suositus Tarkista laitteen turvallinen toiminta oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö		1 kpl




Ilmavirtausvahdit

SLG23CEEAKOW/PH

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Liitäntä



Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 5 A nopea
Johdinvärit :

BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen