


Ilmavirtausvahdit

SLG23XEE40KG/2M



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	Ø 23 mm

Sovellutus

Aineen lämpötila	[°C]	20...40
Painealue	[bar]	1

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	-10...10
Käyttöjännite	[V]	24 DC
Virrankulutus	[mA]	< 35
Min. erotusresistanssi	[MΩ]	100; (500 V DC)
Käynnistysviive	[s]	90

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	analogiasignaali
Analogialähtöjen lukumäärä	1
Analogiajännitelähtö [V]	0...10

Mittaus- / asettelalue

Läpivirtausalue	[cm/s]	200...3000
Virtausaluetta koskeva huomautus		= 1...10 V

Tarkkuus / poikkeamat


Lämpötilagradientti	[K/min]	1
---------------------	---------	---



Ilmavirtausvahdit

SLG23XEE40KG/2M

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...40
Varastointilämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynnät / testit		
MTTF	[vuotta]	727
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	195
Mitat	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiaalit		kotelo: PBT; anturipinta: titaani
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		PBT; titaani
Prosessiliitäntä		Ø 23 mm
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Pantakiinnike: 1, E40048
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm ² , PVC		
Liitäntä		



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen