

Vahvistin virtausantureille

VS0200/230VAC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SN0150

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 asennus kiskoon



Sovellutus

Sovellutus

Virtausvalvonta; Lämpötilavalvonta

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	-10...10
Käyttöjännite	[V]	< 230 AC
Maks. tehontarve	[VA]	3
Käynnistysviive	[s]	30
Kanavien lukumäärä		1

Lähdöt

Sähköinen rakenne	rele
Koskettimien kuormitettavuus	4 A, 250 V AC
Kytkintoiminta, virtausvalvonta	rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluarvo
Kytkintoiminta, lämpötilavalvonta	rele vetäneenä, kun lämpötila > asetteluarvo

Ohjelmisto / ohjelmointi


KytKentäpisteen asetus	potentiometri
Aluevalitsin neste / kaasu	liukukytin
KytKentäpisteen säätö	potentiometri
Lämpötila-alue	[°C] 0...120
Toistotarkkuus	[K] 4



Vahvistin virtausantureille

VS0200/230VAC

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Suojausluokka		IP 40
Suojausluokka, liittimet		IP 20
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat	[mm]	75 x 55 x 110
Materiaalit		muovi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	11 x LED
	Tilanosoitus	LED, punainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitântä		
liittimet: 16 x ...2,5 mm ²		
Liitântä		



- 1: Lämpötilavalvonta
 2: Virtausvalvonta
 Johdinvärit :
 BN = ruskea
 BU = sininen
 BK = musta
 WH = valkoinen
 GY = harmaa