


## Vahvistin virtausantureille

VS0200/230VAC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 asennus kiskoon

## Sovellutus

Sovellutus

Virtausvalvonta; Lämpötilavalvonta

## Sähköiset tiedot

|                             |      |          |
|-----------------------------|------|----------|
| Käyttöjännitteen toleranssi | [%]  | -10...10 |
| Käyttöjännite               | [V]  | < 230 AC |
| Maks. tehontarve            | [VA] | 3        |
| Käynnistysviive             | [s]  | 30       |
| Kanavien lukumäärä          |      | 1        |

## Lähdöt

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Sähköinen rakenne                 | rele                                         |
| Koskettimien kuormitettavuus      | 4 A, 250 V AC                                |
| Kytkintoiminta, virtausvalvonta   | rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluarvo   |
| Kytkintoiminta, lämpötilavalvonta | rele vetäneenä, kun lämpötila > asetteluarvo |

## Ohjelmisto / ohjelmointi

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Kytkentäpisteen asetus     | potentiometri |
| Aluevalitsin neste / kaasu | liukukytkin   |
| Kytkentäpisteen säätö      | potentiometri |
| Lämpötila-alue [°C]        | -20...40      |
| Toistotarkkuus [K]         | 4             |

## Käyttöolosuhteet


|                          |      |        |
|--------------------------|------|--------|
| Ympäristölämpötila       | [°C] | 0...60 |
| Suojausluokka            |      | IP 40  |
| Suojausluokka, liittimet |      | IP 20  |



## Vahvistin virtausantureille

VS0200/230VAC

| Mekaaniset tiedot          |                                |               |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| Kotelo                     | DIN-kiskoon asennettava kotelo |               |
| Mitat                      | [mm]                           | 75 x 55 x 110 |
| Materiaalit                | muovi                          |               |
| Näytöt / käyttöelementit   |                                |               |
| Näyttö                     | Toiminta                       | 11 x LED      |
|                            | Tilanosoitus                   | LED, punainen |
| Huomautuksia               |                                |               |
| Pakkausyksikkö             | 1 kpl                          |               |
| Sähköinen liitäntä         |                                |               |
| liittimet: 16 x ...2,5 mm² |                                |               |
| Liitäntä                   |                                |               |



- 1: Relais Lämpötilavalvonta  
 2: Relais Virtausvalvonta  
 Johdinvärit :  
 BN = ruskea  
 BU = sininen  
 BK = musta  
 WH = valkoinen  
 GY = harmaa