


Vahvistin virtausantureille

VS0200/200VAC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SN0150

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 asennus kiskoon



Sovellutus

Sovellutus

Virtausvalvonta

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 200 AC
Maks. tehontarve [VA]	3
Käynnistysviive [s]	30
Kanavien lukumäärä	1

Lähdöt

Sähköinen rakenne	rele
Koskettimien kuormitettavuus	4 A, 250 V AC
Kytkintoiminta, virtausvalvonta	rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluvarvo

Ohjelmisto / ohjelmointi

KytKentäpisteen asetus	potentiometri
------------------------	---------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	0...60
Suojausluokka	IP 40
Suojausluokka, liittimet	IP 20

Mekaaniset tiedot

Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat [mm]	75 x 55 x 110



Vahvistin virtausantureille

VS0200/200VAC

Materiaalit	muovi
-------------	-------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	11 x LED
--------	----------	----------


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

liittimet: 16 x ...2,5 mm²

Liitäntä



1: Relais Virtausvalvonta

Johdinvärit :

BN = ruskea
 BU = sininen
 BK = musta
 WH = valkoinen
 GY = harmaa