SR0104


Vahvistin virtausantureille

VS0200/ 24VDC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SR0150

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 asennus kiskoon

Sovellutus		
Sovellutus		Virtausvalvonta; Johdinvalvonta
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	-10...10
Käyttöjännite	[V]	24 DC
Virrankulutus	[mA]	70
Käynnistysviive	[s]	30
Kanavien lukumäärä		1
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		rele
Koskettimien kuormitettavuus		4 A, 250 V AC
Kytkintoiminta, virtausvalvonta		rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluarvo
Kytkintoiminta, johdinkatkosvalvonta		rele päästää johdinkatkos- ja oikosulkutilanteissa
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	< 10
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkentäpisteen asetus		potentiometri
Aluevalitsin neste / kaasu		liukukytkin
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...60

SR0104

Vahvistin virtausantureille

VS0200/ 24VDC

Suojausluokka		IP 40
Suojausluokka, liittimet		IP 20

Mekaaniset tiedot

Kotelo		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat	[mm]	75 x 55 x 110
Materiaalit		muovi

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	11 x LED
	Tilanosoitus	LED, punainen


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

liittimet: 16 x ...2,5 mm²

Liitäntä



1: Relais Johdinvalvonta
2: Relais Virtausvalvonta
Johdinvärit :
BN = ruskea
BU = sininen
BK = musta
WH = valkoinen
GY = harmaa