


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



#### Tuotteen ominaisuudet

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
| Prosessiliitäntä              | G 1/2 ulkokierre             |

#### Sovellutus

|                 |    |
|-----------------|----|
| Painealue [bar] | 30 |
|-----------------|----|

#### Sähköiset tiedot

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]   | 20...36 DC |
| Virrankulutus [mA]  | < 45       |
| Napaisuussuojaus    | kyllä      |
| Käynnistysviive [s] | < 20       |

#### Tulot / lähdöt

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
|-------------------------------|------------------------------|

#### Lähdöt

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Lähtöjen kokonaismäärä                        | 1                                          |
| Lähtösignaali                                 | kytkinsignaali                             |
| Sähköinen rakenne                             | PNP                                        |
| Binäärilähtöjen lukumäärä                     | 1                                          |
| Lähtötoiminto                                 | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 2,5                                        |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 400                                        |
| Oikosulkusuojaus                              | kyllä                                      |



## Virtausvahti

SCR12ABAFPKG/PH

|                                            |                                  |           |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Oikosulkusuojaustyyppi                     | tahdistettu                      |           |
| Ylikuormitussuojaus                        | kyllä                            |           |
| Mittaus- / asettelualue                    |                                  |           |
| Kaasut                                     |                                  |           |
| Asettelualue                               | [cm/s]                           | 150...300 |
| Tarkkuus / poikkeamat                      |                                  |           |
| Lämpötilagradientti                        | [K/min]                          | 15        |
| Vasteajat                                  |                                  |           |
| Vasteaika                                  | [s]                              | 1...10    |
| Kaasut                                     |                                  |           |
| Vasteaika                                  | [s]                              | 1...10    |
| Ohjelmisto / ohjelmointi                   |                                  |           |
| Kytkenäpisteen asetus                      | potentiometri                    |           |
| Käyttöolosuhteet                           |                                  |           |
| Ympäristölämpötila                         | [°C]                             | -20...80  |
| Suojausluokka                              | IP 67                            |           |
| Mekaaniset tiedot                          |                                  |           |
| Materiaalit                                | PBT-GF20                         |           |
| Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |           |
| Prosessiliitäntä                           | G 1/2 ulkokierre                 |           |
| Näytöt / käyttöelementit                   |                                  |           |
| Näyttö                                     | Toiminta                         | 11 x LED  |
| Tarvikkeet                                 |                                  |           |
| Toimitettavat osat                         | tiivisteet: 2 x AMF 30           |           |
|                                            | ruuvimeisseli                    |           |
| Huomautuksia                               |                                  |           |
| Pakkausyksikkö                             | 1 kpl                            |           |





## Virtausvahti

SCR12ABAFPKG/PH

## Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>, PVC

## Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Johdinvärit : |
| BU = | ruskea        |
| BK = | sininen       |
|      | musta         |