


**Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi**

STR14ABBE1/6M

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon


**Tuotteen ominaisuudet**

Prosessiliitäntä G 1/4 ulkokierre

**Sovellutus**

Sovellutus laaja lämpötila-alue

Aine Nesteet; Kaasut

Aineen lämpötila [°C] -30...20

Painealue [bar] 30

**Nesteet**

Sovellutus laaja lämpötila-alue

Aineen lämpötila [°C] -30...20

**Kaasut**

Aineen lämpötila [°C] -30...20

**Sähköiset tiedot**

Liitäntä vahvistimeen VS 0100 Ex

**Mittaus- / asettelualue**
**Nesteet**

Asettelualue [cm/s] 3...300

Suurin herkkyys [cm/s] 3...60

**Kaasut**

Asettelualue [cm/s] 100...2000

Suurin herkkyys [cm/s] 100...800

**Tarkkuus / poikkeamat**

Lämpötilagradientti [K/min] 15

**Vasteajat**

Vasteaika [s] 1...10

**Nesteet**

Vasteaika [s] 1...10

**Kaasut**

Vasteaika [s] 1...10



## Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR14ABBE1/6M

## Käyttöolosuhteet

|               |       |
|---------------|-------|
| Suojausluokka | IP 67 |
|---------------|-------|

## Mekaaniset tiedot

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Kotelo           | kierremalli                     |
| Materiaalit      | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
| Prosessiliitäntä | G 1/4 ulkokierre                |


## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 6 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
|      | Johdinvärit : |
| BN = | ruskea        |
| WH = | valkoinen     |
| YE = | keltainen     |
| GN = | vihreä        |