


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STM12AAC/US-100-H

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon


Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä M12 x 1

Sovellutus

Aine Nesteet; syövyttävät aineet

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Painealue [bar] 5

Nesteet

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen VS 0100

Mittaus- / asettelualue
Nesteet

Asettelualue [cm/s] 3...300

Suurin herkkyys [cm/s] 3...60

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min] 7

Vasteajat

Vasteaika [s] 2...20

Nesteet

Vasteaika [s] 2...20

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Kotelo kierremalli

Mitat [mm] M12 x 1

Kierremerkintä M12 x 1

Materiaalit PTFE

Prosessiliitäntä M12 x 1

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

ST1404



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi


STM12AAC/US-100-H

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m



Liitäntä



BK =	Johdinvärit :
BN =	musta
BU =	ruskea
WH =	sininen
	valkoinen