


**Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi**

STM12ZBB/10M

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon


**Tuotteen ominaisuudet**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Prosessiliitäntä | M12 x 1,75 |
|------------------|------------|

**Sovellutus**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Sovellutus      | laaja lämpötila-alue |
| Aine            | Nesteet; Kaasut      |
| Painealue [bar] | 30                   |

**Nesteet**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Sovellutus            | laaja lämpötila-alue |
| Aineen lämpötila [°C] | 0...120              |

**Kaasut**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Aineen lämpötila [°C] | 0...100 |
|-----------------------|---------|

**Sähköiset tiedot**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Liitäntä vahvistimeen | VS 0100 |
|-----------------------|---------|

**Mittaus- / asettelualue**
**Nesteet**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Asettelualue [cm/s]    | 3...300 |
| Suurin herkkyys [cm/s] | 3...60  |

**Kaasut**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Asettelualue [cm/s]    | 200...1500 |
| Suurin herkkyys [cm/s] | 200...800  |

**Tarkkuus / poikkeamat**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Lämpötilagradientti [K/min] | 15 |
|-----------------------------|----|

**Vasteajat**


|               |        |
|---------------|--------|
| Vasteaika [s] | 1...10 |
|---------------|--------|



## Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STM12ZBB/10M

|                                                                            |      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| Nesteet                                                                    |      |                                 |
| Vasteaika                                                                  | [s]  | 1...10                          |
| Kaasut                                                                     |      |                                 |
| Vasteaika                                                                  | [s]  | 1...10                          |
| Käyttöolosuhteet                                                           |      |                                 |
| Suojausluokka                                                              |      | IP 67                           |
| Mekaaniset tiedot                                                          |      |                                 |
| Kotelo                                                                     |      | kierremalli                     |
| Mitat                                                                      | [mm] | M12 x 1,75                      |
| Kierremerkintä                                                             |      | M12 x 1,75                      |
| Materiaalit                                                                |      | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
| Prosessiliitäntä                                                           |      | M12 x 1,75                      |
| Huomautuksia                                                               |      |                                 |
| Pakkausyksikkö                                                             |      | 1 kpl                           |
| Sähköinen liitäntä                                                         |      |                                 |
| Kaapeli: 10 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 4 x 0,25 mm <sup>2</sup> |      |                                 |
| Liitäntä                                                                   |      |                                 |



|      |               |           |
|------|---------------|-----------|
| BN = | Johdinvärit : | ruskea    |
| GN = |               | vihreä    |
| WH = |               | valkoinen |
| YE = |               | keltainen |