




Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR14AAC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: ST2404

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä G 1/4 ulkokierre

Sovellutus

Aine Nesteet; syövyttävät aineet

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Painealue [bar] 5

Nesteet

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen VS 0100

Mittaus- / asettelualue

Nesteet

Asettelualue [cm/s] 3...300

Suurin herkkyys [cm/s] 3...60

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min] 7

Vasteajat

Vasteaika [s] 2...20

Nesteet

Vasteaika [s] 2...20

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Kotelo kierremalli

Materiaalit PTFE

Prosessiliitäntä G 1/4 ulkokierre

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

ST2400




Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR14AAC

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, Silflex-PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Liitäntä



BK =	Johdinvärit :
BN =	musta
BU =	ruskea
WH =	sininen
	valkoinen