

Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR14ABBE1/10m

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon


Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä G 1/4 ulkokierre

Sovellutus

Sovellutus Ex-tila 1

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Painealue [bar] 30

Nesteet

Sovellutus Ex-tila 1

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Kaasut

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen VS 0100 Ex

Mittaus- / asettelualue
Nesteet

Asettelualue [cm/s] 3...300

Suurin herkkyys [cm/s] 3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s] 5...1500

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min] 15

Vasteajat

Vasteaika [s] 1...10

Nesteet

Vasteaika [s] 1...10

Kaasut

Vasteaika [s] 1...10

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Kotelo kierremalli


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi


STR14ABBE1/10m

Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä	G 1/4 ulkokierre

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

 Kaapeli: 10 m, Silflex-PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 4 x 0,25 mm²
Liitäntä


	Johdinvärit :
BN =	ruskea
GN =	vihreä
WH =	valkoinen
YE =	keltainen