


## Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR12AAC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Tuotteen ominaisuudet

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Prosessiliitäntä | G 1/2 ulkokierre |
|------------------|------------------|

## Sovellutus

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Aine                  | Nesteet; syövyttävät aineet |
| Aineen lämpötila [°C] | -25...80                    |
| Painealue [bar]       | 5                           |

## Nesteet

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
|-----------------------|----------|

## Sähköiset tiedot

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Liitäntä vahvistimeen | VS 0100 |
|-----------------------|---------|

## Mittaus- / asettelualue

## Nesteet

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Asettelualue [cm/s]    | 3...300 |
| Suurin herkkyys [cm/s] | 3...60  |

## Tarkkuus / poikkeamat

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Lämpötilagradientti [K/min] | 15 |
|-----------------------------|----|

## Vasteajat

|               |        |
|---------------|--------|
| Vasteaika [s] | 2...20 |
|---------------|--------|

## Nesteet

|               |        |
|---------------|--------|
| Vasteaika [s] | 2...20 |
|---------------|--------|

## Käyttöolosuhteet

|               |       |
|---------------|-------|
| Suojausluokka | IP 67 |
|---------------|-------|

## Mekaaniset tiedot

|        |             |
|--------|-------------|
| Kotelo | kierremalli |
|--------|-------------|

# ST3400



## Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR12AAC

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Materiaalit      | PTFE             |
| Prosessiliitäntä | G 1/2 ulkokierre |


### Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, Silflex-PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
|      | Johdinvärit : |
| BN = | ruskea        |
| WH = | valkoinen     |
| YE = | keltainen     |
| GN = | vihreä        |