




Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR12AACE1

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet	
Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre
Sovellutus	
Sovellutus	Ex-tila 1
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	5
Nesteet	
Sovellutus	Ex-tila 1
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Sähköiset tiedot	
Liitäntä vahvistimeen	VS 0100 Ex
Mittaus- / asettelualue	
Nesteet	
Asettelualue [cm/s]	3...300
Suurin herkkyys [cm/s]	3...60
Tarkkuus / poikkeamat	
Lämpötilagradientti [K/min]	7
Vasteajat	
Vasteaika [s]	2...20
Nesteet	
Vasteaika [s]	2...20
Käyttöolosuhteet	
Suojausluokka	IP 67



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR12AACE1

Mekaaniset tiedot

Kotelo	kierremalli
Materiaalit	PTFE
Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, Silflex-PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
GN =	vihreä
WH =	valkoinen
YE =	keltainen