




Virtausvahti

SCR12ABBAKOW/LS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SI5006 + E40096

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre
Sovellutus	
Aine	Nesteet
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	30
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	80...140 AC
Virrankulutus [mA]	< 40
Käynnistysviive [s]	< 20
Tulot / lähdöt	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt	
Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	kytkinsignaali
Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Oikosulkusuojaus	ei




Virtausvahti

SCR12ABBAKOW/LS

Ylikuormitussuojaus		ei
Mittaus- / asettelualue		
Asettelualue	[cm/s]	3...300
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60
Tarkkuus / poikkeamat		
Lämpötilagradientti	[K/min]	15
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	1...10
Ohjelmisto / ohjelmointi		
KytKentäpisteen asetus		potentiometri
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit		PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä		G 1/2 ulkokierre
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	11 x LED
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		tiivisteet: 2 x AMF 30 ruuvimeisseli
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C



ST3658



Virtausvahti

SCR12ABBAKOW/LS

Liitäntä

