


## Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR12ABA/US-100-H

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Tuotteen ominaisuudet

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Prosessiliitäntä | G 1/2 ulkokierre |
|------------------|------------------|

## Sovellutus

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Sovellutus            | laaja lämpötila-alue |
| Aine                  | Nesteet; Kaasut      |
| Aineen lämpötila [°C] | -25...80             |
| Painealue [bar]       | 30                   |

## Nesteet

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Sovellutus            | laaja lämpötila-alue |
| Aineen lämpötila [°C] | -25...80             |

## Kaasut

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
|-----------------------|----------|

## Sähköiset tiedot

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Liitäntä vahvistimeen | VS 0100 |
|-----------------------|---------|

## Mittaus- / asettelualue

## Nesteet

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Asettelualue [cm/s]    | 3...300 |
| Suurin herkkyys [cm/s] | 3...60  |

## Kaasut

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Asettelualue [cm/s] | 5...15 |
|---------------------|--------|

## Tarkkuus / poikkeamat

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Lämpötilagradientti [K/min] | 15 |
|-----------------------------|----|

## Vasteajat

|               |        |
|---------------|--------|
| Vasteaika [s] | 1...10 |
|---------------|--------|



## Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR12ABA/US-100-H


| Nesteet           |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Vasteaika         | [s] 1...10                       |
| Kaasut            |                                  |
| Vasteaika         | [s] 1...10                       |
| Käyttöolosuhteet  |                                  |
| Suojausluokka     | IP 67                            |
| Mekaaniset tiedot |                                  |
| Kotelo            | kierremalli                      |
| Materiaalit       | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
| Prosessiliitäntä  | G 1/2 ulkokierre                 |
| Huomautuksia      |                                  |
| Pakkausyksikkö    | 1 kpl                            |

### Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m



### Liitäntä



BN =                   Johdinvärit :  
 WH =                   ruskea  
 YE =                   valkoinen  
 GN =                   keltainen  
                           vihreä