

Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR12ABBE1/6M

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon


Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre
------------------	------------------

Sovellutus

Sovellutus	Ex-tila 1
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	30

Nesteet

Sovellutus	Ex-tila 1
Aineen lämpötila [°C]	-25...80

Kaasut

Aineen lämpötila [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen	VS 0100 Ex
-----------------------	------------

Mittaus- / asettelualue
Nesteet

Asettelualue [cm/s]	3...300
Suurin herkkyys [cm/s]	3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s]	200...2000
Suurin herkkyys [cm/s]	100...800

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min]	15
-----------------------------	----

Vasteajat

Vasteaika [s]	1...10
---------------	--------


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR12ABBE1/6M

Nesteet		
Vasteaika	[s]	1...10
Kaasut		
Vasteaika	[s]	1...10
Käyttöolosuhteet		
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä		G 1/2 ulkokierre
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 6 m, PUR; 4 x 0,34 mm ²		
Liitäntä		



BN = Johdinvärit :
 GN = ruskea
 WH = vihreä
 YE = valkoinen
 keltainen