


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR34ABB/US-100-H

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä	G 3/4 ulkokierre
------------------	------------------

Sovellutus

Sovellutus	laaja lämpötila-alue
Aine	Nesteet; Kaasut
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	30

Nesteet

Sovellutus	laaja lämpötila-alue
Aineen lämpötila [°C]	-25...80

Kaasut

Aineen lämpötila [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen	VS 0100
-----------------------	---------

Mittaus- / asettelualue

Nesteet

Asettelualue [cm/s]	3...300
Suurin herkkyys [cm/s]	3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s]	5...1500
---------------------	----------

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min]	15
-----------------------------	----



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR34ABB/US-100-H

Vasteajat		
Vasteaika	[s]	1...10
Nesteet		
Vasteaika	[s]	1...10
Kaasut		
Vasteaika	[s]	1...10
Käyttöolosuhteet		
Suojaluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä		G 3/4 ulkokierre
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m



Liitäntä

