


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR34ZBB

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon


Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä G 3/4 ulkokierre

Sovellutus

Sovellutus laaja lämpötila-alue

Aine Nesteet; Kaasut

Painealue [bar] 30

Nesteet

Sovellutus laaja lämpötila-alue

Aineen lämpötila [°C] 0...120

Kaasut

Aineen lämpötila [°C] 0...100

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen VS 0100

Mittaus- / asettelualue
Nesteet

Asettelualue [cm/s] 3...300

Suurin herkkyys [cm/s] 3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s] 5...1500

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min] 15

Vasteajat


Vasteaika [s] 1...10



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

STR34ZBB

Nesteet		
Vasteaika	[s]	1...10
Kaasut		
Vasteaika	[s]	1...10
Käyttöolosuhteet		
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä		G 3/4 ulkokierre
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, silikonit; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 4 x 0,5 mm ²		
Liitäntä		



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen