


Vahvistin virtausantureille

VS0200/110VAC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SN0150

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 asennus kiskoon



Sovellutus

Sovellutus

Virtausvalvonta; Lämpötilavalvonta

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	-10...10
Käyttöjännite	[V]	< 110 AC
Käynnistysviive	[s]	30
Kanavien lukumäärä		1

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	2
Sähköinen rakenne	rele
Kytkintoiminta, virtausvalvonta	rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluarvo
Kytkintoiminta, lämpötilavalvonta	rele vetäneenä, kun lämpötila > asetteluarvo

Ohjelmisto / ohjelmointi

Kytkentäpisteen asetus	potentiometri
Aluevalitsin neste / kaasu	liukukytin
Lämpötila-alue	[°C] 20...80
Toistotarkkuus	[K] 4

Käyttöolosuhteet


Ympäristölämpötila	[°C] 0...60
Suojausluokka	IP 40



Vahvistin virtausantureille

VS0200/110VAC

Suojausluokka, liittimet	IP 20	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo	
Mitat [mm]	75 x 55 x 110	
Materiaalit	muovi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	11 x LED
	Tilanosoitus	LED, punainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
liittimet: 16 x ...2,5 mm²		
Liitäntä		



- 1: Relais Lämpötilavalvonta
 2: Relais Virtausvalvonta
 Johdinvärit :
 BN = ruskea
 BU = sininen
 BK = musta
 WH = valkoinen
 GY = harmaa