


Vahvistin virtausantureille

VS0100/ 24VDC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 asennus kiskoon

Sovellutus

Sovellutus

Virtausvalvonta

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	-10...10
Käyttöjännite	[V]	24 DC
Virrankulutus	[mA]	40; (24 V)
Kanavien lukumäärä		1

Lähdöt

Sähköinen rakenne	rele
Kytkintoiminta, virtausvalvonta	rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluarvo

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 40
Suojausluokka, liittimet		IP 20

Mekaaniset tiedot

Kotelo		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat	[mm]	75 x 55 x 110
Materiaalit		muovi

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------




Vahvistin virtausantureille

VS0100/ 24VDC

Sähköinen liitäntä

liittimet: 16 x ...2,5 mm²

Liitäntä



1: Relais Virtausvalvonta
 Johdinvärit :
 BN = ruskea
 YE = keltainen
 GN = vihreä
 WH = valkoinen