


Lämpötila-anturit näytöllä

TN-013KBB10-QFPKG/US/ IV

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: TN7511

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 alfanumeerinen näyttö 4-numeroinen
 2 tilanositus-LEDit
 3 ohjelmointipainike
 4 sisäkierre M18 x 1,5



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 2	
Mittausalue	-40...150 °C	-40...302 °F
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link	
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä M18 x 1,5 sisäkierre	
Asennuspituus EL [mm]	45	

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet	
Mittauselementti	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751, luokka B mukaan)	
Aine	nesteet ja kaasut	
Painealue [bar]	300	
Minimiasennussyvyys [mm]	12	

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...32 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
-------------------	--



Lämpötila-anturit näytöllä

TN-013KBBD10-QFPKG/US/ IV

Virrankulutus	[mA]	< 50
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Käynnistysviive	[s]	1
Sisäänrakennettu watchdog		kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	2
Lähtösignaali	kytkinsignaali; IO-Link; (konfiguroitava)
Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä	2
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA] 250
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Mittaus- / asettelualue

Anturin pituus L	[mm]	45
Mittausalue	-40...150 °C	-40...302 °F
Kytkeänpiste SP	-39,5...150 °C	-39...302 °F
Palautuspiste rP	-40...149,5 °C	-40...301 °F
Jakoväli	0,1 °C	0,1 °F

Resoluutio

Binäärilähdön resoluutio	[K]	0,1
Näyttöresoluutio	[K]	0,1

Tarkkuus / poikkeamat

Kytkeäntarkkuus	[K]	± 0,3
Näyttötarkkuus	[K]	± 0,3
Lämpötilapoikkeama (per 10 K)	[K]	0,1

Vasteajat

Dynaaminen vaste T05 / T09	[s]	1 / 3; (DIN EN 60751 mukaan)
----------------------------	-----	------------------------------

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio	1.0

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Varastointilämpötila	[°C]	-40...100
Suojausluokka		IP 67

Lämpötila-anturit näytöllä

TN-013KBBD10-QFPKG/US/ IV

Liitäntä

