


Lämpötila-anturi kaapelilla ja ruuvattavalla mittapäällä

TS-PT100-SCREW-IN M5



1 Kiristysmomentti 1,5 Nm



Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	-30...180 °C	-22...356 °F
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä M5 ulkokierre	

Sovellutus

Mittauselementti	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)
Asennus	pinta-asennettava anturi kiinteille kohteille

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III
---------------	-----

Mittaus- / asettelualue

Mittausalue	-30...180 °C	-22...356 °F
-------------	--------------	--------------

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
----------	-----	-----------------------------------

Vasteajat

Dynaaminen vaste T05 / T09	[s]	3 / 8; (DIN EN 60751 mukaan)
----------------------------	-----	------------------------------

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynyt / testit

MTTF	[vuotta]	10377,8
------	----------	---------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	394,25
Kotelo		ruuvattava anturi
Mitat	[mm]	M5 / L = 25,7
Kierremerkintä		M5
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Prosessiliitäntä		kierreliitäntä M5 ulkokierre

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Lämpötila-anturi kaapelilla ja ruuvattavalla mittapäällä

TS-PT100-SCREW-IN M5

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, silikoni

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

