


Lämpötila-anturi kaapelilla ja ruuvattavalla mittapäällä

TS-200KLM06...../US



Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	-40...90 °C	-40...194 °F
Prosessiliitântä	kierreliitântä M6 ulkokierre	

Sovellutus

Mittauselementti	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)
Asennus	pinta-asennettava anturi kiinteille kohteille

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III
---------------	-----

Mittaus- / asettelualue

Mittausalue	-40...90 °C	-40...194 °F
-------------	-------------	--------------

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
----------	-----	-----------------------------------

Vasteajat

Dynaaminen vaste T05 / T09	[s]	3 / 9; (DIN EN 60751 mukaan)
----------------------------	-----	------------------------------

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynät / testit

MTTF	[vuotta]	11415,5
------	----------	---------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	86,75
Kotelo	ruuvattava anturi	
Mitat	[mm]	M6 / L = 26
Kierremerkintä	M6	
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Prosessiliitântä	kierreliitântä M6 ulkokierre	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Lämpötila-anturi kaapelilla ja ruuvattavalla mittapäällä

TS-200KLKM06...../US

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

