


Lämpötila-anturi kaapelilla ja ruuvattavalla mittapäällä

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR



Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	-40...90 °C	-40...194 °F
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä M5 ulkokierre	

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet	
Mittauselementti	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)	
Asennus	pinta-asennettava anturi kiinteille kohteille	

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III	
---------------	-----	--

Mittaus- / asettelualue

Mittausalue	-40...90 °C	-40...194 °F
-------------	-------------	--------------

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
----------	-----	-----------------------------------

Vasteajat

Dynaaminen vaste T05 / T09	[s]	3 / 8; (DIN EN 60751 mukaan)
----------------------------	-----	------------------------------

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67	
---------------	-------	--

Hyväksynyt / testit

Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[vuotta]	11415,5

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	80,95
Kotelo	ruuvattava anturi	
Mitat	[mm]	M5 / L = 26
Kierremerkintä	M5	
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Kiristysmomentti	[Nm]	1,5
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä M5 ulkokierre	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl	
----------------	-------	--

Lämpötila-anturi kaapelilla ja ruuvattavalla mittapäällä

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

