


Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-200KLD10-...../US/



Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	-40...90 °C	-40...194 °F
Prosessiliitäntä	Ø 10 mm	

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet	
Mittauselementti	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)	
Aine	nesteet ja kaasut	
Painealue [bar]	160	
Minimiasennussyvyys [mm]	15	

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III
---------------	-----

Mittaus- / asettelualue

Mittausalue	-40...90 °C	-40...194 °F
-------------	-------------	--------------

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
--------------	-----------------------------

Vasteajat

Dynaaminen vaste T05 / T09 [s]	6 / 25; (DIN EN 60751 mukaan)
--------------------------------	-------------------------------

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynyt / testit

MTTF [vuotta]	11415,5
---------------	---------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	98
Kotelo	Mittausanturi
Mitat [mm]	Ø 10
Materiaalit	ruostumaton teräs
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Prosessiliitäntä	Ø 10 mm
Mittapään halkaisija [mm]	10

Huomautuksia

Huomautuksia	Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalla vedelle.
Pakkausyksikkö	1 kpl



Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-200KLKD10-...../US/

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

