
TS2089

Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-200KLKD10-...../US/



Tuotteen ominaisuudet			
Mittausalue		-40...90 °C	-40...194 °F
Prosessiliitäntä		halkaisija Ø 10 mm	
Sovellutus			
Erityispiirre		Kullatut koskettimet	
Mittauselementti		1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)	
Aine		nesteet ja kaasut	
Minimiasennussyvyys	[mm]	15	
Sähköiset tiedot			
Suojausluokka		III	
Mittaus- / asettelualue			
Mittausalue		-40...90 °C	-40...194 °F
Tarkkuus / poikkeamat			
Tarkkuus	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
Vasteajat			
Dynaaminen vaste T05 / T09	[s]	6 / 25; (DIN EN 60751 mukaan)	
Käyttöolosuhteet			
Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynnät / testit			
MTTF	[vuotta]	11415,5	
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	95,5	
Kotelo		Mittausanturi	
Mitat	[mm]	Ø 10	
Materiaalit		ruostumaton teräs	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Prosessiliitäntä		halkaisija Ø 10 mm	
Mittapään halkaisija	[mm]	10	
Huomautuksia			
Huomautuksia		Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalle vedelle.	
Pakkausyksikkö		1 kpl	

TS2089

Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-200KLKD10-...../US/

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

