


Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-200KCKD6-...../US/ IV

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: TS2269

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	-40...150 °C	-40...302 °F
Asennuspituus EL [mm]	45	

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet	
Mittauselementti	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751, luokka B mukaan)	
Aine	nesteet ja kaasut	
Minimiasennussyvyys [mm]	15	

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III
---------------	-----

Mittaus- / asettelualue

Anturin pituus L	[mm]	45
Mittausalue	-40...150 °C	-40...302 °F

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
--------------	-----------------------------------

Vasteajat

Dynaaminen vaste T05 / T09 [s]	3 / 10; (DIN EN 60751 mukaan)
--------------------------------	-------------------------------

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	103,6
Kotelo	Mittausanturi
Mitat [mm]	Ø 6 / L = 45
Materiaalit	ruostumaton teräs; FKM
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Mittapään halkaisija [mm]	6
Asennuspituus EL [mm]	45

Huomautuksia

Huomautuksia	Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalla vedelle.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-200KCKD6-...../US/ IV

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, FKM

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

