


Lämpötila-anturi kaapelilla ja ruuvattavalla mittapäällä

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M



Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	-30...180 °C	-22...356 °F
Prosessiliitântä	kierreliitântä M5 ulkokierre	

Sovellutus

Mittauselementti	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)
Asennus	pinta-asennettava anturi kiinteille kohteille

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III
---------------	-----

Mittaus- / asettelualue

Mittausalue	-30...180 °C	-22...356 °F
-------------	--------------	--------------

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------	-----	-------------------------

Vasteajat

Dynaaminen vaste T05 / T09	[s]	3 / 8; (DIN EN 60751 mukaan)
----------------------------	-----	------------------------------

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynät / testit

MTTF	[vuotta]	12683,9
------	----------	---------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	159,6
Kotelo	ruuvattava anturi	
Mitat	[mm]	M5
Kierremerkintä	M5	
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Prosessiliitântä	kierreliitântä M5 ulkokierre	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

TS4759




Lämpötila-anturi kaapelilla ja ruuvattavalla mittapäällä

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 4 m, silikon

Liitäntä



RD = Johdinvärit :
WH = punainen
 valkoinen