


TS502A



Lämpötila-anturi kaapelilla ja pinta-asennettavalla mittapäällä

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G



Tuotteen ominaisuudet		
Mittausalue	-20...115 °C	-4...239 °F
Prosessiliitäntä	ruuvikiinnitteinen pinta-asennusanturi 10 x 18 x 48 mm	
Sovellutus		
Mittauselementti	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)	
Asennus	pinta-asennettava anturi kiinteille kohteille	
Sähköiset tiedot		
Suojausluokka	III	
Mittaus- / asettelualue		
Mittausalue	-20...115 °C	-4...239 °F
Huomautus / mittausalue	mittausalue normaalisovellutuksissa (ei ATEX): -20...150 °C / -4...302 °F	
Tarkkuus / poikkeamat		
Tarkkuus	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Vasteajat		
Dynaaminen vaste T05 / T09	[s]	18 / 42
Käyttöolosuhteet		
Suojausluokka	IP 67	
Hyväksynät / testit		
ATEX-merkintä	II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X	
	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X	
MTTF	[vuotta]	14269,4
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	234,5
Kotelo	ruuvikiinnitteinen pinta-asennusanturi	
Mitat	[mm]	10 x 18 x 48
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)	
Prosessiliitäntä	ruuvikiinnitteinen pinta-asennusanturi 10 x 18 x 48 mm	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	

TS502A




Lämpötila-anturi kaapelilla ja pinta-asennettavalla mittapäällä

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, silikon

Liitäntä



RD = Johdinvärit :
WH = punainen
 valkoinen