


Lämpötila-anturi kaapelilla ja ruuvattavalla mittapäällä

TS-500KCKD10-...../US/

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: TS5089

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	-40...150 °C	-40...302 °F
-------------	--------------	--------------

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Mittauselementti	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751, luokka B mukaan)
Aine	nesteet ja kaasut
Painealue [bar]	160
Huomautus / painealue	käytettäessä lukitusholkkia
Minimiasennussyvyys [mm]	15

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III
---------------	-----

Mittaus- / asettelualue

Mittausalue	-40...150 °C	-40...302 °F
-------------	--------------	--------------

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
--------------	-----------------------------

Vasteajat

Dynaaminen vaste T05 / T09 [s]	6 / 25; (DIN EN 60751 mukaan)
--------------------------------	-------------------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Huomautus / ympäristölämpötila	pistokealue
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	233,4
Mitat [mm]	Ø 10
Materiaalit	ruostumaton teräs; FKM
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Mittapään halkaisija [mm]	10

**Lämpötila-anturi kaapelilla ja ruuvattavalla mittapäällä**

TS-500KCKD10-...../US/

Huomautuksia

Huomautuksia

Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalla vedelle.

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, FKM

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu

**Liitäntä**