


Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-500KLKD6-...../US/



Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	-40...90 °C	-40...194 °F
Prosessiliitäntä	Ø 6 mm	

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet	
Mittauselementti	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)	
Aine	nesteeet ja kaasut	
Minimiasennussyvyys [mm]	15	

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III	
---------------	-----	--

Mittaus- / asettelualue

Mittausalue	-40...90 °C	-40...194 °F
-------------	-------------	--------------

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
--------------	-----------------------------------	--

Vasteajat

Dynaaminen vaste T05 / T09 [s]	3 / 10; (DIN EN 60751 mukaan)	
--------------------------------	-------------------------------	--

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67	
---------------	-------	--

Hyväksynyt / testit

MTTF [vuotta]	11415,5	
---------------	---------	--

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	180,2	
Kotelo	Mittausanturi	
Mitat [mm]	Ø 6 / L = 45	
Materiaalit	ruostumaton teräs	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Prosessiliitäntä	Ø 6 mm	
Mittapään halkaisija [mm]	6	

Huomautuksia

Huomautuksia	Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalla vedelle.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	



Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-500KLKD6-...../US/

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

