


Lämpötila-anturi kaapelilla ja ruuvattavalla mittapäällä

TS-PT100-SCREW-IN M5/0,5M PUR



Tuotteen ominaisuudet		
Mittausalue	-40...90 °C	-40...194 °F
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä M5 ulkokierre	
Sovellutus		
Erityispiirre	Kullatut koskettimet	
Mittauselementti	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)	
Asennus	pinta-asennettava anturi kiinteille kohteille	
Sähköiset tiedot		
Suojausluokka	III	
Mittaus- / asettelualue		
Mittausalue	-40...90 °C	-40...194 °F
Tarkkuus / poikkeamat		
Tarkkuus	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Vasteajat		
Dynaaminen vaste T05 / T09	[s]	3 / 8; (DIN EN 60751 mukaan)
Käyttöolosuhteet		
Suojausluokka	IP 67	
Hyväksynät / testit		
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[vuotta]	11415,5
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	38,7
Kotelo	ruuvattava anturi	
Mitat	[mm]	M5 / L = 26
Kierremerkintä	M5	
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Kiristysmomentti	[Nm]	1,5
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä M5 ulkokierre	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Lämpötila-anturi kaapelilla ja ruuvattavalla mittapäällä

TS-PT100-SCREW-IN M5/0,5M PUR

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

