




Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-250KCKD6-...../US/

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: TS9289

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	-40...150 °C	-40...302 °F
-------------	--------------	--------------

Sovellutus

Mittauselementti	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)
Aine	nesteen ja kaasut
Minimiasennussyvyys [mm]	15

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III
---------------	-----

Mittaus- / asettelualue

Mittausalue	-40...150 °C	-40...302 °F
-------------	--------------	--------------

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
--------------	-----------------------------------

Vasteajat

Dynaaminen vaste T05 / T09 [s]	3 / 10; (DIN EN 60751 mukaan)
--------------------------------	-------------------------------

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	125
Mitat [mm]	Ø 6
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316); FKM
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Mittapään halkaisija [mm]	6

Huomautuksia

Huomautuksia	Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalla vedelle.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-250KCKD6.-...../US/

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2,5 m, FKM

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

