




Peilistä heijastava valokenno

KIT, OG0044, E18215 & E20005



1 painike

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Erityispiirre	polarisaatiosuodatin
Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	660

Lähdöt

Lähtötoiminto		kirkas kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	8
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	8
Minimikuormitus	[mA]	5
Maks. vuotovirta	[mA]	1,7
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	600; (20 ms / 0,5 Hz)
Kytkenätaajuus AC	[Hz]	25
Kytkenätaajuus DC	[Hz]	25
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei



Peilistä heijastava valokenno


KIT, OG0044, E18215 & E20005

Tunnistusalue		
Toimintaetäisyys prismapeilillä	[m]	3; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	262
Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä
Polarisaatiosuodin saatavana		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	249,476
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 76
Kierremerkintä		M18 x 1
Materiaalit		PBT
Materiaali linssi		PMMA
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, punainen
	Toiminta	1 x LED, punainen vilkkuu
Sähköinen liitäntä		
Vaadittava suojaus		miniattyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Prismapeili: 1 x Ø 80, E20005
		Liitäntäkaapelit naarasliittimellä: 1, E18215
		lukkomutterit: 2
Huomautuksia		
Huomautuksia		Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C		
		

Peilistä heijastava valokenno

KIT, OG0044, E18215 & E20005

Liitäntä



Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

