



Peruslisenssi VSE OPC UA server

VSE OPC UA SERVER LIC



Sovellutus

Sovellus	OPC UA -palvelinohjelmisto ifm:n VSE-vahvistinyksikölle
Laitehallinta	Yksinkertainen laitteiden tunnistus verkkohaun ta IP-osoitteen avulla
Käyttäjähallinta	käyttäjäroolien ja -oikeuksien määrittely käyttäjryhmien luominen
Lisenssinhallinta	VSE OPC UA -palvelinlisenssien lisääminen ja hallinta jatkuva lisenssilaaajennus mahdollista

Ohjelmisto / ohjelmointi

Kieli	saksa; englanti
Tietoväline	lataus
Lisenssityyppi	yksittäinen lisenssi
Lisenssiluokka	täysversio



Peruslisenssi VSE OPC UA server

VSE OPC UA SERVER LIC

Järjestelmävaatimukset		
CPU-tyyppi (tai parempi)		X64 tai X86
Min. CPU-jakso		2,3 GHz
Keskusyksikön ytimien minimimäärä		4
Min. RAM		8 GB
Grafiikan min. resoluutio		1920 x 1080
Tarvittava laiteliitäntä		USB; LAN Adapter - RJ45
Verkkosovitin		Ethernet 1 Gbit
Verkkoprotokolla		Ethernet TCP/IP
Käyttöjärjestelmä	Linux (Debian-pohjainen) Docker & Docker Compose; Microsoft Windows 11 64-bit; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; .NET Framework 4.7.2 tai uudempi; (ainoastaan Microsoftin tukemat versiot)	
Web-selain	Google Chrome; Mozilla Firefox; (tuettavat versiot: kts. tämänhetkiset julkaisutiedot)	
Tarvittava lisäohjelmisto		VOD001
		VSE OPC UA server laitelisenssi
Application		
Kiintolevytilaa min.		1 GB
Log files		
Kiintolevytilaa min.		5 GB
Non process data		
Kiintolevytilaa min.		5 GB
Process data		
Kiintolevytilaa min.		64 GB
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	0,001
Huomautuksia		
Huomautuksia	Huom! : Tämä tuote sisältää OPC-käyttösopimuksen (OPC Redistributables Agreement of Use of the OPC Foundation) alaisen ohjelmiston tilauspäivänä voimassa olevan version.	