


Ethernet-kamera liikkuviin työkoneisiin

O2MXOOKG/E3/GM/180



Tuotteen ominaisuudet

Katselukulma	[°]	180 x 130
--------------	-----	-----------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	9...30 DC
Tehonkulutus	[W]	2
Ylijännitesuojaus		kyllä; (maks. 80 VDC)
Hahmontunnistin		suuri resoluutioinen 1/3" CMOS, elektroninen suljin, 1280H x 960V

Lähdöt

Videolähtö	PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps
------------	---

Tunnistusalue

Katselukulma	[°]	180 x 130
--------------	-----	-----------

Liitännät

Ethernet-liitäntöjen lukumäärä	1
Protokolla	DHCPv4; static IPv4



Ethernet-kamera liikkuviin työkoneisiin

O2MXOOKG/E3/GM/180

Protokollaa koskeva huomautus		RTP (MJPEG RFC2435 and h.264 RFC6184) over UDP
		ISO17215-2014
		IEEE1722 (AVB)
		ARP

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Varastointilämpötila	[°C]	40...125
Suojausluokka		IP 67; IP 69K
Kemialliset aineet	DIN12116	haponkestävyys luokka 2-3

Hyväksynyt / testit		
EMC	DIN EN 61000-6-4	teollisuusympäristö
	DIN EN 61000-6-2	teollisuusympäristö
Suolasuihkutesti	IEC 60068-2-52	

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	328,65
Minimi taivutussäde	[mm]	50; (Kaapeli)
Materiaalit	kotelo: alumiini mustaksi eloksoitu; optiikka: valulasi kemiallisesti karkaistu	

Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä - Ethernet

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: D



1 TD +
2 RD +
3 TD -
4 RD -

Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



1 Power
2 NC
3 0 V
4 NC