


Gateway langattomille värinäantureille

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20



- 1 USB-liitäntä
- 2 Jännitesyöttö
- 3 Ethernet-liitäntä
- 4 korttipaikka micro SIM -kortille
- 5 konfigurointipainike



Sovellutus

Radiohyväksyntä	USA; Kanada; EU/RED; Australia; Brasilia
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus	Lista Euroopan radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU (European Radio Equipment Directive = RED) noudattavista maista löytyy välilehdeltä "Lataukset".

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	3,6 DC; (litium-tionyylikloridi -akku litium-tionyylikloridi -akku; pariston elinikä > 4 vuotta; (riippuen ympäristöolosuhteista ja asetuksista); paristo ei ole vaihdettavissa)
Virrankulutus	[mA]	< 200
Suojausluokka		III

Ohjelmisto / ohjelmointi

Parametrintoimimahdollisuudet	MQTT; ifm IoTcore
-------------------------------	-------------------

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	WLAN; Mobiiliverkot; Ethernet
Ethernet	
Liitintyyppi	RJ45
Protokolla	TCP/IP



Gateway langattomille tärinäantureille

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

Käyttötyyppi	Tiedonsiirto	
ISM		
Taajuuskaista	2,4 GHz	
Turvastandardi	AES-128	
Protokolla	omistus	
Käyttötyyppi	anturiliitäntä	
Liitäntöjä koskeva huomautus	anturiliitäntöjen maksimilukumäärä: 30	
Mobiiliverkot		
Tiedonsiirtostandardi	2G quadband GSM; LTE Cat-M1; NarrowBand-IoT	
Käyttötyyppi	Tiedonsiirto	
USB		
Liitintyyppi	USB A	
Käyttötyyppi	firmware-päivitys	
WLAN		
Taajuuskaista	2,4 GHz	
Turvastandardi	WPA2	
Käyttötyyppi	Tiedonsiirto	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...50
Varastointilämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 20	
Hyväksynnät / testit		
EMC	DIN EN 301489-1	
	DIN EN 301489-17	
	DIN EN 301489-52	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	423
Mitat	[mm]	Ø 95
Materiaalit	PA; ABS	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	tila	1 x LED
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	asennustarvikkeet, seinäasennukseen	
	Verkkolaite	
Huomautuksia		
Huomautuksia	SIM-korttia ei toimitettu	
Pakkausyksikkö	1 kpl	