


Hätä-seis-köysiturvakytin

Rope Switch DH LED 24V DC



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Erotusjännite	[V]	500

Lähdöt

Sähköinen rakenne	jousitoiminen kosketin; maks. kytkentäjännite: 240 V; kytkentäkapasiteetti: 720 VA; terminen virta: 10 A	
Lähtötoiminto	apukosketin	2 x sulkeutuva
	turvakosketin	4 x avautuva (NC)
Minimikuormitus	[mA]	5; (5 V DC)
Koskettimien kuormitettavuus	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (induktiivinen kuorma)	
Oikosulkusuojaus	ei	

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynät / testit

Iskunkestävyys		15 g / 11 ms
Tärinänkestävyys		10-500 Hz



Hätä-seis-köysiturvakytin

Rope Switch DH LED 24V DC

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	1536,5
Materiaalit	kotelo: alumiinipainevalu keltainen; kytkentäkosketin: hopeoitu	
Tietoa käyttöiästä	kytkentäjaksoa (mekaaninen):	> 1.000.000
Asennusasento	mikä tahansa	
Köysijänneväli	125 m; (per sivu)	
Aktivointivoima	[N]	< 125; (jännitysvoima: 130 N)

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	virheet	LED, punainen vilkkuu

Sähköinen liitäntä

Vaadittava suojaus	10 A; nopea toiminta
--------------------	----------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Lisätietoja asennuksesta ja käytöstä, kts. käyttöohje.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...2,5 mm²

Liitäntä

