




RFID-tunniste

HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces



Sähköiset tiedot

Toimintataajuus	[MHz]	13,56
Muistin koko	[bit]	16384
Muistityyppi		FRAM
Sirutyyppi		MB89R118C
Blokkien lukumäärä		256
Kappaleen koko	[Byte]	8
RFID-standardi		ISO 15693

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Varastointilämpötila	[°C]	-40...125

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	8,6
Asennustapa		Asennus metalli- ja ei-metallipinnoille; (ruuvikiinnitys ; liimaus pintaan)
Mitat	[mm]	Ø 22 / L = 20,5
Materiaalit		teräs; PA 6

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		5 kpl
----------------	--	-------

ZH4033



RFID-tunniste

HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces

Muut tiedot

Lukuetäisyys asennettuna ei-metallipinnalle (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	12
ANT420 / DTI420	10
ANT421 / DTI421	17
ANT430 / DTI430	15
ANT431 / DTI431	18
ANT515 / DTI515 / DTI515	10
ANT513 / DTI513 / DTI513	22