


Liitântäkaapeli urospistokkeella

ASTGH120MSS0010K12



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 30 AC/DC
Suojausluokka		II
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	1,5

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-30...80
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	-5...80
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	618,6
Mitat	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiaalit		TPU
Valukotelmateriaali		TPU
Mutterin materiaali		sinkki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Liitäntäkaapeli urospistokkeella


ASTGH120MSS0010K12

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, musta, Ø 6,5 mm, suojattu; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,4 Nm



Liitäntä