


IO-Link VVB start-sarja

VVB STARTER KIT IO-LINK

tuotetta voi tilata vain kerran per asiakas

tuote toimitetaan yhdessä moneo configure free -parametrintiohjelman kanssa



- 1 kierrekiinnitys 1/4\"-28 UNF / M8
2 kierrekiinnitys 1/4\"-28 UNF

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	1103
-------	-----	------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	IO-Link -tärinäanturit tyyppi VVB, VVB001
	IO-Link -master DataLine (MQTT, JSON), AL1350
	IO-Link Bluetooth-adapteri , EIO330
	pistokeverkkolaite, 24V / DC, E80121
	Liitäntäkaapeli M12 - Ethernet RJ45, EVC924
	Liitäntäkaapeli M12 - M12; 0,6 m, EVC041
	Parametrintiohjelmisto, moneo configure free

Huomautuksia

Huomautuksia	Lisätietoja löytyy yllä lueteltujen komponenttien datalehdistä ja käyttöohjeista..
Huomautuksia	tuotetta voi tilata vain kerran per asiakas
Pakkausyksikkö	1 kpl