


Jäähdytysvesijärjestelmän ohjaustaulu

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 suodatin
- 2 Virtausanturi
- 3 sulkuventtiili
- 4 takaiskuventtiili
- 5 säätöventtiili
- 6 Paineanturi
- 7 kansi



Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä hitsauspistoolia varten

Prosessiliitäntä

M22 x 1,5

Prosessiliitäntä veden syöttöä varten

Prosessiliitäntä

M22 x 1,5



Jäähdytysvesijärjestelmän ohjaustaulu

KWST WITH BALANCING VALVES

Virtausvalvonta		
Mittausalue	[l/min]	0...50
Sovellutus		
Erityispiirre	Kullatut koskettimet	
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset; Jäähdytysveden ohjaus	
Asennus	Liitäntä putkeen adapterin avulla,; letkuliitäntä	
Mittausparametrit	virtaus; lämpötila ; paine ; summaaja	
Ohjaus	manuaali	
Aine	vesi; glykoliliuokset	
Aineen lämpötila	[°C]	-10...80
Painealue	[bar]	10
Komponentit	Ultraääni-virtausanturit, SU7200	
	Elektroninen paineanturi, PN7594	
	suodatin	
	sulkuventtiili	
	säätöventtiili	
	takaiskuventtiili	
Lähdöt		
Lähtösignaali	kytkinsignaali	
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)	
Mittaus- / asettelualue		
Painevalvonta		
Mittausalue	[bar]	0...10
Virtausvalvonta		
Mittausalue	[l/min]	0...50
Lämpötilavalvonta		
Mittausalue	[°C]	-10...80
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...50
Varastointilämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 65; (anturit)	
Hyväksynnät / testit		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Painelaitedirektiivi	Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	7781,2
Asennustapa	asennuskiinnike suojakannella	
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; PBT +PC-GF30; kuparivalu (2.1096.01); AlMgSi0,5 eloksoitu; PA	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM; PES; NBR; PVDF; Centellen 200; keramiikka	

ZZ0057



Jäähdytysvesijärjestelmän ohjaustaulu

KWST WITH BALANCING VALVES

Prosessiliitانتä hitsauspistoolia varten	
Prosessiliitانتä	M22 x 1,5
Prosessiliitانتä veden syöttöä varten	
Prosessiliitانتä	M22 x 1,5
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitانتä	
Pistokeliitانتä: 3 x M12; Koskettimet: kullattu	