




Répéteur AS-Interface

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2215
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Application		Prolongation du réseau AS-i de 100 m
Données électriques		
Consommation [mA]		2
Sorties		
Technologie		AS-i
Séparation galvanique		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		0...60
Indice de protection		IP 67
Afficheurs / éléments de service		
Indication		fonctionnement 2 x LED, vert
Remarques		
Remarques		Aucune adresse d'esclave n'est utilisée pour le prolongateur AS-i.
		Le nombre total des esclaves par faisceau maître reste inchangé.
		Aucun paramétrage n'est nécessaire.
Unité d'emballage		1 pièces



Répéteur AS-Interface

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Raccordement électrique

Connecteur: M12; codage: A



Raccordement