


AC1057



Passerelle AS-Interface

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Application	raccordement à des systèmes de commande de moyenne taille
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	5 DC; (via le fond de rack)
Consommation [mA]	200; (via le fond de rack)
Consommation max. via AS-i [mA]	40
Nombre de maîtres AS-i	1
Interfaces	
Interface de communication	S7-300
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	0...60
Indice de protection	IP 20
Classification AS-i	
Version AS-i	2.1
Profil maître AS-i	M1

AC1057



Passerelle AS-Interface

Master S7-300 CP343-2 6GK7 343

Données mécaniques	
Matières	PBT
Accessoires	
Accessoires en option	Connecteur frontal:, E70126
	manuel:, allemand, AC1056
	manuel:, anglais, AC1059
Remarques	
Remarques	L'accès à la périphérie AS-i s'effectue de la même façon que pour la périphérie standard. Les programmes existants peuvent être utilisés.
Unité d'emballage	1 pièces