


# AC1250



## Module de découplage des données AS-Interface

AS-i Data Decoupler



Données électriques		
Tension d'alimentation [V]		21,5...31,6 DC
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Résistance courts-circuits		oui
Séparation galvanique		non
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		0...60
Température de stockage [°C]		-20...70
Indice de protection		IP 20
Tests / homologations		
MTTF [Années]		701
Classification AS-i		
Certificat AS-i		93001
Données mécaniques		
Poids [g]		263,5
Boîtier		rectangulaire
Dimensions [mm]		128,2 x 45 x 65,5
Matières		PC
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

# AC1250



## Module de découplage des données AS-Interface

AS-i Data Decoupler

### Raccordement électrique

...2,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement

