AC1332

Passerelle AS-Interface CanOpen avec API

ControllerE M4 2Master CO

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 Afficheur
2 bouton-poussoir
3 interface CANopen

Application		
Application		commande décentralisée ; passerelle CANopen
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	24 DC
Consommation	[mA]	< 500
Consommation max. via AS-i	[mA]	10
Consommation de puissance max.	[VA]	10
Nombre de maîtres AS-i		2
Interfaces		
Interface de communication		RS232; CAN
CAN		
Nombre des interfaces CAN		1
Protocole		CANopen
Type d'utilisation		transmission de données

AC1332

Passerelle AS-Interface CanOpen avec API

ControllerE M4 2Master CO

RS232		
Nombre des interfaces RS232		1
Taux de transmission		9600...115200 Baud
Type de connecteur		RJ11
Type d'utilisation		programmation
Remarque concernant les interfaces		séparé galvaniquement
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...60
Température de stockage	[°C]	-20...70
Indice de protection		IP 20
Classification AS-i		
Version AS-i		2.11; 3.0
Profil maître AS-i		M4
Données mécaniques		
Poids	[g]	584,5
Boîtier		montage sur rail
Matières		aluminium; tôle d'acier galvanisé
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	4 x LED, rouge
		3 x LED, vert
		3 x LED, jaune
		afficheur LCD entièrement graphique
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Raccordement