


Article de remplacement: AC5200

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 étiquette



Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Courant de sortie total	[A]	2
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	24 DC

Alimentation en tension	[V]	20...30
-------------------------	-----	---------

Technologie	AS-i
-------------	------

Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 67

CEM	EN 50295	
-----	----------	--

Type de montage	interface AS-i vers des embases pour câble plat
Matières	PBT

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

AC2000



Module AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Raccordement électrique

par embrochage dans l'embase, FK / PG:

Connecteur: M12; codage: A



1	AS-i +
3	AS-i -