




Répéteur AS-Interface

SmartLine25 AS-i Repeater

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Application	Prolongation du réseau AS-i de 100 m	
Données électriques		
Tension nominale DC	[V]	26,5...31,6
Consommation max. via AS-i	[mA]	2
Contrôle de sous-tension		non
Sorties		
Technologie		AS-i
Séparation galvanique		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...55
Indice de protection		IP 20
Tests / homologations		
CEM	EN 50295	
Données mécaniques		
Boîtier	Montage sur rail DIN	
Matières	PA 6.6	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	2 x LED, vert
	court-circuit	2 x LED, rouge



Répéteur AS-Interface

SmartLine25 AS-i Repeater

Remarques	
Remarques	Aucune adresse d'esclave n'est utilisée pour le prolongateur AS-i.
	Le nombre total des esclaves par faisceau maître reste inchangé.
	Aucun paramétrage n'est nécessaire.
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
Raccordement	
	
A1+	AS-i + faisceau 1
A1-	AS-i - faisceau 1
A2+	AS-i + faisceau 2
A2-	AS-i - faisceau 2